



Cantherm

CFW1B104H3950

Қисми рақамӣ:

CFW1B104H3950

Истеҳсолкунанда / Бренд:

Cantherm

Тавсифи Маҳсулот

NTC THERMISTOR 100K OHM 3% BEAD

Маълумотнома:

CFW1B104H3950.pdf

Роҳнамо

Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН

Ҳолати хавфи

29516 pcs stock

Гирифтани аз

Гонконг

Роҳи фириодан

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ

Тасвир метавонад намояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.

Хусусиятҳои CFW1B104H3950

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ҚИСМИ РАҚАМӢ | CFW1B104H3950 |
| ИСТЕҲСОЛКУНАНДА | Cantherm |
| ТАВСИФИ | NTC THERMISTOR 100K OHM 3% BEAD |
| СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS | Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН |
| МИҚДОРИ КАМ | 29516 pcs |
| РӢҲАТ | CFW1B104H3950.pdf |
| СИЛСИЛА | CFW1 |
| РОҶНАМОИ ROHS | Bulk |
| POWER - МАКС | - |
| POLARIZATION | Bead |
| ДИГАР НОМҶО | 317-1315 CFW1-104H3950 |
| ҲАРОРАТ | -55°C ~ 125°C |
| НАВЪИ ТАВАЛЛУД | Free Hanging |
| САТҶИ НОРАСОИИ НУРИҶО (MSL) | 1 (Unlimited) |
| НИШОНДИҲАНДАИ АДАД | CFW1B104H3950 |
| ДАВОМНОКӢ - РОҶНАМОИ ПЕШБАРИ | - |
| ТАВСИФИ ВАСЕЪ | NTC Thermistor 100k Bead |
| НАМУДИ ЭЛЕМЕНТӢ | 3.28' (1.00m) |
| ТАВСИФИ | NTC THERMISTOR 100K OHM 3% BEAD |
| ҲОЛО - МОШИН (ID) (МАКСИМ) | ±3% |
| B25 / 85 | - |
| B25 / 75 | 3950K |
| B25 / 50 | - |
| B25 / 100 | - |
| B0 / 50 | ±2% |
| \$ B) ТАФСИРИ АРЗИШ | 100k |

Садо Меҳмони "Озодӣ"

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Cantherm CFW1B104H3950 | Дистуктор CFW1B104H3950 | Дорандаи CFW1B104H3950 |
| CFW1B104H3950 Нарҳ | CFW1B104H3950 Суратҳо | Image CFW1B104H3950 |
| CFW1B104H3950 PDF Маълумотнома | CFW1B104H3950 Иттилооти боргирӣ | CFW1B104H3950 Маълумотнома |
| CFW1B104H3950 Stock | Хариди CFW1B104H3950 | Хариди Cantherm CFW1B104H3950 |
| Cantherm CFW1B104H3950 | Дорандаи Cantherm | Дорандаи Cantherm |
| Cantherm CFW1B104H3950 | | |

Маҳсулотҳои марбута

| | |
|---|---|
| <p>CFW3AA104G4150 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 100КОМ 4150K PROBE Дар фурӯш: 25675 pcs RFQ</p> | <p>CFW3AA153F3470 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 150КОМ 3470K PROBE Дар фурӯш: 33008 pcs RFQ</p> |
| <p>CFW1B103F3380 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 10КОМ 3380K BEAD Дар фурӯш: 21211 pcs RFQ</p> | <p>CFW1B104J3950 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 100КОМ 3950K BEAD Дар фурӯш: 69103 pcs RFQ</p> |
| <p>CFW1B103H3380 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 10КОМ 3380K BEAD Дар фурӯш: 23856 pcs RFQ</p> | <p>CFW1B104G3950 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 100КОМ 3950K BEAD Дар фурӯш: 47689 pcs RFQ</p> |
| <p>CFW1B103J3380 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 10КОМ 3380K BEAD Дар фурӯш: 81018 pcs RFQ</p> | <p>CFW1B103G3380 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 10КОМ 3380K BEAD Дар фурӯш: 19833 pcs RFQ</p> |
| <p>CFW3AA202F3470 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 2КОМ 3470K PROBE Дар фурӯш: 40739 pcs RFQ</p> | <p>CFW1B104F3950 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 100КОМ 3950K BEAD Дар фурӯш: 24318 pcs RFQ</p> |
| <p>CFW3AA103G3380 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 10КОМ 3380K PROBE Дар фурӯш: 16064 pcs RFQ</p> | <p>CFW3AA222F3470 Истеҳсолкунандагон: Cantherm Тавсифи: THERM NTC 2.2КОМ 3470K PROBE Дар фурӯш: 37093 pcs RFQ</p> |